

DS2200 系列手持式成像仪

经济实惠、简约方便

二维条码已进入您的销售点，从您的客户所购买的商品到打印和电子优惠券及会员卡。您的一维扫描器难以捕获这些二维条码，可能导致出现异常情况，从而减缓结账流程，使客户在您商店中的这一关键接触点感到失望。但利用 DS2200 系列，您可轻松扫描多种条码。您将得到一款经济实惠且性能或功能有保障的一维/二维成像仪。您的员工在扫描时能获得出色的一次性成功扫描体验，快按快扫，简单快捷。您将得到一款非常容易部署和管理的成像仪。您可以根据自己的销售点需求选择合适的型号——有绳 DS2208 或无绳 DS2278。DS2200 系列——既提供满足预算的经济性，又提供贵公司所需的部署、操作和管理简易性。



利用基于平板电脑的 POS 轻松实现集成

DS2200 系列提供了为基于平板电脑的 POS 添加高质量扫描所需的功能。除了底座，我们还提供 Micro USB 电缆作为低成本充电备选。借助我们的简化应用开发工具，您可以直接通过平板电脑轻松配置和更新 DS2200 系列。

在全球各地进行部署

DS2200 系列支持 90 多种国际键盘，可在全球各地轻松部署。

使用 123Scan 轻松自定义设置

这款附加软件工具非常直观，即使是初次使用的用户也能轻松设置 DS2200 系列成像仪。向导驱动的界面能轻松将设置嵌入到单个编程条码中，您单次扫描便能配置设备。

向后兼容 Zebra LS2208 系列线缆

如果您现在使用的是 Zebra 的一维 LS2208 扫描器，您可以使用相同的通用线缆连接 DS2200 系列，利用现有附件投资以更大程度降低升级至一维/二维成像仪的成本。

易于部署

预配置、易于使用、开箱即用

默认设置针对大多数扫描应用程序进行了优化，因此可减少配置，开箱即可使用 DS2200 系列成像仪。

自动主机检测线缆

将 DS2200 系列插入您的销售点 (POS)，自动主机检测线缆将会自动识别接口并连接成像仪，从而简化并减少设置时间。

DS2200 系列——既提供满足预算的经济性，又提供贵公司所需的部署、操作和管理简易性。

如需了解更多信息，请访问 www.zebra.com/ds2200

操作简便

通过 PRZM 智能成像实现快速解码

面对质量较差的条码，Zebra 的适用于 DS2200 系列的 PRZM 软件解码算法能够提供卓越性能。因而能够实现一次性成功的扫描效果，帮助您的员工提高结账效率。

广泛的扫描范围

员工可在广泛的范围 (0.5 英寸/1.23 厘米至 14.5 英寸/36.8 厘米) 内扫描条形码，可提高结账速度并减少培训时间。

快按快扫，简单快捷

有别于一维扫描器，通过多方位扫描，用户可减少将成像仪和条形码对齐。

先进技术可实现相当直观的瞄准

瞄准线与您现在使用的一维扫描器相似，为您的同事提供熟悉的使用体验。此外，瞄准线可引导用户以更佳距离扫描条码，在扫描宽条码时非常有用。

相当便捷的配对方式

借助我们前沿的 Scan-to-Connect 技术，您的员工操作一步，便可将无绳 DS2278 与启用蓝牙™的 PC、平板电脑或智能手机进行配对。

快速、方便、灵活充电

使用 Micro USB 电缆将扫描器直接插入主机或标准壁式插座中，一个小时便可给无绳 DS2278 充电。提供免持扫描功能的投射通讯座四个小时便可给 DS2278 充电。投射通讯座可在设备使用期间进行充电，因此您可以在充电过程中继续使用扫描器。而且，投射通讯仪不需要单独电源，因此需购买和管理的配件更少。

直接解码指示器可提高生产力

条码上的指示灯闪烁即表明解码效果良好，员工可在少受周围嘈杂环境的影响的情况下，迅速确认条码是否已正确扫描。

在手持和免持扫描之间快速切换

您的员工使用有绳 DS2208 或无绳 DS2278 时，将成像仪放置在投射通讯支架上，仪器便能自动切换到免持模式，并且可减少更改设置。

可确保满足班次电量需求

长效续航确保您的无绳 DS2278 成像仪可长时间使用，减少在忙碌的工作日浪费时间进行充电的情况。

易于管理

通过智能手机、平板电脑或 PC 控制您的扫描器

您可以轻松控制蜂鸣器、LED 灯和码制设置；显示所扫描的条码数据；访问 Windows、Android 和 iOS 主机的型号、序列号等信息。

可利用 Zebra 配有的 Wi-Fi 友好模式减少蓝牙干扰

确保您的无绳 DS2278 蓝牙成像仪的工作信道与您的 WLAN 相互独立，从而为您的员工和客户确保 WLAN 服务水平。

持久耐用的电池

无绳 DS2278 所使用的 2400 mAh 锂离子电池长久耐用，可减少购买和管理电池组，降低总体拥有成本并简化日常管理。

免费工具满足高级管理和应用程序开发需求

如果您将成像仪部署在不同地点，可以使用我们的扫描器管理服务 (SMS) 应用程序进行远程管理。需要自定义扫描应用程序？我们的扫描器软件开发套件 (SDK) 可提供您所需的多种资源，包括 Windows、Android、iOS 和 Linux 文档、驱动程序、测试实用工具以及示例源代码。

DS2200 系列规格

物理参数	
尺寸	有绳 DS2208: 6.5 英寸 (高) x 2.6 英寸 (宽) x 3.9 英寸 D 16.5 厘米 (高) x 6.6 厘米 (宽) x 9.9 厘米 (厚) 无绳 DS2278: 6.9 英寸 (高) x 2.6 英寸 (宽) x 3.5 英寸 D 17.5 厘米 (高) x 6.6 厘米 (宽) x 9.0 厘米 (厚) 投影通讯座: 2.8 英寸 (高) x 3.7 英寸 (宽) x 4.8 英寸 D 7.2 厘米 (高) x 9.4 厘米 (宽) x 12.2 厘米 (厚)
重量	有绳 DS2208: 5.7 盎司/161.6 克 无绳 DS2278: 7.5 盎司/214 克 投射通讯座: 5.2 盎司/151 克
输入电压范围	DS2208/DS2278 和底座: 4.5 – 5.5 VDC 主机电源; 4.5 – 5.5 VDC 外部电源
电流	有绳 DS2208 在额定电压 (5.0 V) 下的工作电流: 250 mA (标准) (注意: 采集图像时会启用自动瞄准和照明) 有绳 DS2208 在额定电压 (5.0V) 下的待机电流 (空闲): 150 mA (标准) (注: 自动瞄准开启) 投射通讯仪和 Micro USB 电缆: 500 mA (标准) 标准 USB; 1100 mA (标准) BC 1.2 USB
颜色	新皇白、浅黑色
支持的主机接口	USB、RS232、键盘接口、TGCS (IBM) 使用 RS485 的 46XX
键盘支持	支持 90 多种国际键盘
用户指示器	直接解码指示灯; 良好解码 LED 灯; 后视 LED 灯; 蜂鸣器 (可调节语调 and 音量)
性能参数	
移动适应性 (手持)	13 密尔 UPC 下每秒可达 5 英寸/13 厘米
扫描速度 (免持)	13 密尔 UPC 下每秒可达 30.0 英寸/76.2 厘米
光源	瞄准模式: 624 纳米线性琥珀色 LED 灯
照明	(2) 645 纳米超红 LED 灯
扫描器视域	32.8° H x 24.8° V (额定)
图像传感器	640 x 480 像素
打印对比度	反射差小达 25%
左右摆动/前后摆动/旋转公差	+/- 65°; +/- 65°; 0-360°
元素分辨率小达	Code 39: 4.0 密尔; Code 128: 4.0 密尔; Data Matrix: 6.0 密尔; QR 码: 6.7 密尔
用户环境	
工作温度	DS2208/DS2278 成像仪: 0.0°C 至 50.0°C (32.0°F 至 122.0°F) 投射通讯座: 0.0°C 至 40.0°C (32.0°F 至 104.0°F)
存储温度	-40.0°C 至 70.0°C (-40.0°F 至 158.0°F)
湿度	5% – 95% 相对湿度 (无冷凝)
跌落规格	坚固可靠的设计, 可承受多次从 5.0 英尺/1.5 米高处跌落至混凝土地面的冲击
滚落规格	设计可承受 250 次从 1.5 英尺/0.5 米的高度滚落 ¹
环境密封	IP52

静电释放 (ESD)	DS2208/DS2278 和 CR2278 底座: ESD/ EN61000-4-2、+/-15 KV 空气、+/-8 KV 直接、+/-8 KV 间接
抗环境光干扰强度	0 到 10,000 英尺烛光/0 到 107,600 勒克斯
无线通讯规格	
蓝牙无线通讯	标准蓝牙版本 4.0 (支持 BLE): 室外直线视距: 2 类: 与 CR2278 基座搭配使用时, 为 30 英尺 (10.0 米) – 300 英尺 (100.0 米)。环境因素可能会影响结果。串行端口和 HID 规格; 输出功率可分 8 次从 2.0 dBm 调低
电池	
电池容量/电池类型	2,400 mAh 锂离子电池
电池充电一次扫描次数 ²	110,000 次扫描 (速度为每分钟 60 次扫描) 或 50,000 次扫描 (速度为每分钟 10 次扫描)
每次充满电后工作时间 ²	84.0 个小时
充电时间 (从电量为空开始充电)	14 小时班次时间/充满电时间
标准 USB	14 小时班次时间: 4 充满电时间: 17
BC1.2 USB	14 小时班次时间: 1 充满电时间: 5
外部 5V 电源	14 小时班次时间: 1 充满电时间: 5
Micro USB	14 小时班次时间: 1 充满电时间: 7
BC1.2 Micro USB	14 小时班次时间: 1 充满电时间: 4
法规	
电气安全	EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013 、IEC 60950-1 2ed + A1 + A2、UL 60950-1 、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
环境	RoHS EN 50581
LED 安全性	IEC 62471
IT 辐射	EN 55032 (B 级)
IT 抗光性	EN 55024
谐波电流辐射	EN 61000-3-2
电压波动和闪变	EN 61000-3-3
无线电设备	47 CFR 第 15 部分, B 子部分, B 级
数字设备	ICES-003 第 6 版, B 级
无绳附件	
CR2278 投射底座、备用电池、Micro USB 电缆	
解码功能 ³	
输入电压范围	DS2208/DS2278 和底座: 4.5 – 5.5 VDC 主机电源; 4.5 – 5.5 VDC 外部电源
一维	Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/ NW7、 Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5 、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 (Italian Pharma)

DS2200 系列适用于:

- 零售业
- 销售点 (POS)
 - 积分卡申请
 - 电子优惠券兑换

- 酒店服务
- 登记入住
 - 票务 (音乐会、体育赛事等)
 - 积分卡

- 物流运输
- 后仓发货和收货
 - 产品跟踪
 - 票务 (机场、火车站和汽车站)
 - 邮政编码

- 轻工/清洁生产
- 产品和组件跟踪
 - 在制品 (WIP)

二维	PDF417、复合码、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR 码、Micro QR、汉信码 (Han Xin)、邮政编码
----	--

保修

按照 Zebra 硬件保修声明的条款，DS2200 系列可获得自发货之日起一定期限内的工艺和材料质量保修服务，期限如下：DS2208 有绳扫描器：六十 (60) 个月；DS2278 无绳扫描器：三十六 (36) 个月；CR2278 投射通讯仪：三十六 (36) 个月；电池：十二 (12) 个月。如需了解 Zebra 硬件产品质量保证书的完整内容，请访问 <http://www.zebra.com/warranty>

推荐服务

Zebra OneCare Select; Zebra OneCare Essential

实用工具与管理

123Scan	设定扫描器参数、升级固件、提供已扫描条码的数据并打印报告。 www.zebra.com/123Scan
符号扫描器 SDK	生成功能多样的扫描器应用程序，包括文档、驱动程序、测试实用工具和示例源代码。 www.zebra.com/scannersdkforwindows
扫描器管理服务 (SMS)	远程管理您的 Zebra 扫描器并查询其资产信息。 www.zebra.com/sms

解码范围 (标准) ⁴

Code 39	分辨率: 5 密耳 近: 0.2 英寸/0.5 厘米 远: 6.0 英寸/15.2 厘米
Code 128	分辨率: 5 密耳 近: 0.6 英寸/1.5 厘米 远: 4.0 英寸/10.1 厘米
PDF417	分辨率: 6.7 密耳 近: 0.8 英寸/2.0 厘米 远: 5.7 英寸/14.5 厘米
UPC	分辨率: 13 密耳 (100%) 近: 0.5 英寸/1.3 厘米 远: 14.5 英寸/36.8 厘米
Data Matrix	分辨率: 10 密耳 近: 0.3 英寸/0.8 厘米 远: 6.2 英寸/15.7 厘米
QR	分辨率: 20 密耳 近: 0 英寸/0 厘米 远: 11 英寸/27.9 厘米

附注

1. 注: 1 次滚落 = 0.5 圈。
2. 模拟结账规格为 10 秒内扫描 10 次，休息 50 秒。
3. 有关完整码制列表，请参阅产品参考指南。
4. 取决于打印分辨率、对比度和环境光。

DataCapture DNA



PRZM
Intelligent
Imaging



Wi-Fi™
Friendly
Mode



123Scan



Remote
Management



Remote
Diagnostics



Scanner
Control
Application



Software
Development
Kit



Scan-To-
Connect

了解更多产品和行业应用: www.zebra.com

斑马技术销售支持热线: 4009201899
(注: 如果您是国际用户, 请发邮件至 contact@zebra.com 咨询)



上海
上海市静安区石门一路 288 号
兴北太古汇香港兴业中心二座
2601 室 2607 - 2612 室 2606-040
电话: +86 21 6010 2222
传真: +86 21 6288 8393

北京
北京市东城区北三环东路
26 号环贸大厦中心 12 层
1203-1206 室、1205-1206 室
电话: +86 10 5852 3000
传真: +86 10 5852 7428

广州
广州市林和西路 9 号
耀华广场 B3412-3415 室
510610
电话: +86 20 3810 7798
传真: +86 20 3810 7788

成都
成都市高新区交子大道
177 号中海国际中心
11 楼 1111 室、610041
电话: +86 28 8533 7630
传真: +86 28 8556 6582

南京
南京市鼓楼区汉中路 2 号
金陵饭店亚太商务楼
8 楼 801 室、210005
电话: +86 25 6610 2615
传真: +86 25 6610 2619

武汉
武汉市武昌区中南路 7 号
中南广场写字楼 A 座
3817 室、430071
电话: +86 27 8773 7490
传真: +86 27 8773 7493

深圳
广东省深圳市福田区中心
四路一号康乐建设广场
第一座 702 室、518048
电话: +86 755 3305 3911
传真: +86 755 3305 3950

香港
香港九龙尖沙咀
广东道 30 号
新世界中心 2 座 911 室
电话: +852 2522 2271
传真: +852 2157 0333

台北
台北市信义区松高路 9 号
统一国际大楼 19 楼
110
电话: +886 2 87299309
传真: +886 2 87299385